

## ILR3 IndukTivempfänger

Der ILR3 ist ein qualitativ hochwertiger IndukTivempfänger. Über Stereo-Kopfhörer (im Lieferumfang enthalten) wird das Abhören des Signals, das über eine indukTive Höranlage ermöglicht. Damit ist der ILR3 für Betreiber von Anlagen ebenso unverzichtbar wie für Techniker vor und bei der Installation. Auch schwerhörigen Menschen ohne Hörgerät ermöglicht der ILR3, direkt über die indukTive Höranlage zu hören.

### Features

- geringe Betriebskosten
  - hervorragende bewährte Verlässlichkeit
  - 5 Jahre Garantie
- wählbarer Übertragungsbereich
  - linear: volle Wiedergabe des gesamten Frequenzbereichs; hilfreich zum Erkennen möglicher Störfelder; beste Tonqualität
  - Hörgerätecharakteristik: tiefe Frequenzen analog zu Hörgeräten bedämpft; verringert durch elektrische Installationen bedingte Störungen der Magnetfelder (Brummen)
- kompakte Abmessungen: 62 x 26 x 112mm



### Anwendungen

- **Kontrolle der Funktion** einer indukTiven Höranlage durch Event-Organisatoren, Techniker oder Betreiber
- **Erhebung der indukTiv versorgten Fläche**
- **Aufnahme (Recording) des Ausgangssignals** der indukTiven Höranlage
- **Zuhören** über die indukTive Höranlage, insbesondere für schwerhörige Menschen ohne Hörgerät, die Unterstützung benötigen
- Überprüfung des Raumes auf mögliche **Störfelder** vor der Installation einer indukTiven Höranlage

#### AUDIOPARAMETER

Übertragungsbereich linear: 85Hz bis 6kHz  $\pm$  0,5dB  
 Hörgerätecharakteristik: 400Hz bis 6kHz -3dB  
 Klirrfaktor <0,5% THD bei 1 kHz

#### ANSCHLUSS

Kopfhöreranschluss Stereo-Kopfhörer (min. 25 $\Omega$  Widerstand je Seite); durch Anschluss des Kopfhörers wird das Gerät in Betrieb genommen

#### ZUBEHÖR

Batterien 2 x Alkali AA (Betriebszeit >100 Stunden)  
 Kopfhörer leichte Stereo-Kopfhörer, 32 $\Omega$  Widerstand je Seite (in Lieferumfang enthalten)

#### ABMESSUNGEN

Größe Breite 62mm, Tiefe 26mm, Höhe 112mm  
 Gewicht 90g (ohne Batterien und Kopfhörer)  
 Temperatur -10 bis 45°C

